

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.738

## Omrežni nosilec TX CableNet

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.738 - Omrežni nosilec TX CableNet s prezračevanimi vrati

Nova raven upravljanja kablov: TX CableNet združuje dolgoletne izkušnje na področju IT ohišij, ki izpolnjujejo vse zahteve glede funkcionalnosti in kakovosti, pripravljene pa so tudi za individualno notranjo opremo.



## Features

Št. Modela	TX 7888.738
Zasnova	2. generacija se lahko razstavi Prezračevano s stranskimi ploščami
Opis izdelka	Optimalna rešitev za IT ohišja za uporabo v omejenih prostorih, prostorih z nizkim stropom ali na težko dostopnih mestih. Brez izgube moči zaradi neuporabljenih višinskih enot v konfiguracijah z izključno majhnimi električnimi komponentami.
Prednosti	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Učinkovit koncept okvirja za individualno konfiguracijo Stranske plošče, pritrjene z vijaki za hiter dostop 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Možnosti razstavljanja Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri

# Features

Material	Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm 482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje z prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Stranske plošče Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm
Enote	42 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	445 mm
482,6 mm (19") priključek	se lahko razstavi
Zasnova	with side panels
Design doors	Prezračevano
Zasnova zadnjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, prezračevana
Zasnova sprednjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, prezračevana Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
Nosilnost	5000 N
Nosilnost (statična)	500 kg
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	104,5 kg

# Features

---

Bruto teža	114,5 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TX CableNet, with vented door, with roof plate, side panels, 482.6 mm (19") mounting angles, rack can be dismantled, WxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity