

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.600

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.600 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Nerjavno jeklo

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Širina ohišij od 600 do 1200 mm. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč.



Features

| | |
|---------------------|---|
| Št. Modela | SE 5854.600 |
| Material | Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Ohišje, vrata in zadnja plošča: brušeno, zrnatost 400 Plošče z uvodnicami: brez premaza Montažna plošča: pocinkana |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave | Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Zadnja plošča, snemljiva Montažna plošča Kabelske uvodnice Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm |
| Mere | Širina: 1.000 mm Višina: 1.800 mm Globina: 400 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 899 mm x 1.696 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 1 |
| Opomba | Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitvev |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 133 kg |
| Bruto teža | 140,4 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 427,68 |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Features

| | |
|--------------|---|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Surface finish Protection category |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration |