

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.460**

**Nagibni adapter +100°/–60°**

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - Nagibni adapter +100°/-60° za priključek nosilne roke 120 x 65 mm

Za namestitev na IW delovno ploščo, pripravljeno za montažo s premerom Ø 130 mm, površine ali priključke/sklopke s priključkom za nosilno roko 120 x 65 mm. Primerno za ohišja do 20 kg s priključkom za nosilno roko. S kabelsko cevjo za zaščiten napeljava kablov.

## Features

Št. Modela	CP 6206.460
Zasnova	Za montažo na Delovna plošča IW, pripravljena za pritrditev premera 130 mm Površine Priključek/sklopka s priključkom nosilne roke 120 x 65 mm Za ohišja do 20 kg s priključkom za nosilno roko 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm Standard VESA 75 S kabelsko cevjo za zaščiten kabelski vhod
Opis izdelka	Kot naklona je nastavljen v korakih po 7,2° z vpenjalno ročico in ga je mogoče omejiti na +100°/-15° z uporabo priloženega omejevalnega vijaka.
Material	Nagibni adapter: jeklena pločevina, lakirano Meh: plastika
Barva	Nagibni adapter: RAL 7035 Meh: RAL 7024
Obseg dobave	Sestavni deli Oddelek za meh
Vrtenje/nagibanje	Yes
Tilt angle note	Nastavljivo v korakih po 7,2° z vpenjalno ročico in omejeno na +100°/-15° z uporabo priloženega omejevalnega vijaka
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,86 kg

# Features

---

Bruto teža	0,871 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP Tilting adaptor +100°/-60°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm

# Approvals

---

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------