

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.137 PDU basic

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.137 - PDU basic

Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja: Robustna PDU enota s kompaktno osnovno distribucijo napajanja za IT okolje.



Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | DK 7979.137 |
| Zasnova | PDU Basic |
| Opis izdelka | Kompaktna osnovna distribucija napajanja. Osnovna PDU enota omogoča enostavno opremljanje kateregakoli IT ohišja s profesionalno distribucijo napajanja. Odvisno od PDU modela je možna vodoravna namestitvev v 19" nivo ali navpična namestitvev (tudi v Zero-U-Space). |
| Prednosti | Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela) Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT |
| Material | ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano Priključki: plastika |
| Obseg dobave | Zaklep konektorja za konektorje IEC C14 in C20 Sestavni deli |
| Možnosti | Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje Na voljo so tudi druge barve ohišja |

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Mere | Širina: 44 mm Globina: 70 mm Dolžina: 1.495 mm |
| Število vtičnic in tip | 24 x C13 / 6 x C19 |
| Nazivna delovna napetost | 400 V (AC) |
| Nazivni tok (maks.) | 32 A |
| Poraba energije | 22 kW |
| Dovodni vodi | Količina: 1 Faze na dovod: 3~ |
| Dolžina priključnega kabla | 3 m |
| Vrsta električne povezave | CEE |
| Direktive | Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU |
| Standardi | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Delovno temperaturno območje | 5 °C...50 °C |
| Vlažnost okolice (brez kondenzacije) | 10...95 % |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 °C...70 °C |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 5,7 kg |
| Bruto teža | 6,02 kg |
| Carinska tarifna številka | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
|------------|----------|

| | |
|--------------|---|
| Opis izdelka | PDU basic 32A/3P CEE 24xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19 |
|--------------|---|

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|