

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.301 Sistem PC ohišij

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.301 - Sistem PC ohišij Ohišje za stolpni PC

Enclosure for standard commercially available tower PCs.

Features

Št. Modela	IW 6900.301
Zasnova	Streha, pripravljena za montažo delovne plošče ali za montažo pod površine Podstavek, pripravljen za montažo litih nog ali za montažo na površine
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina Okrasne letve: aluminij
Površinska obdelava	Ohišje: prašno barvano, teksturirana barva Vrata: prašno barvano
Barva	Ohišje: RAL 7035 Vrata: RAL 7015 Okrasne letve: RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Desni tečaj vrat Vrata s podnožjem, privitim od znotraj Stranska ključavnica Dvojni vložek za ključavnico Zadnja plošča z dvema izrezoma za uporabo priključne uvodnice, dostavljene ločeno Kabelska uvodnica M20, medenina, nikljano Izhodni filter, nameščen na levi stranski plošči Ventilatorska in filtrirna enota, vgrajena v desni stranski plošči, 55 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz
Mere	Širina: 760 mm Višina: 760 mm Globina: 300 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in conjunction with connector gland supplied loose
Razred zaščite NEMA	NEMA 12 in conjunction with connector gland supplied loose

Features

Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	34,2 kg
Bruto teža	36 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------