

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.200

Dostop do CAN vodil CMC III

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.200 - Dostop do CAN vodil CMC III

Za priklop enega ročaja in ene čitalne enote za nadzor vrat.

Features

Št. Modela	DK 7030.200
Zasnova	Z vgrajenim infrardečim senzorjem dostopa. Za priklop ene ročice in/ali ene čitalne enote CMC III.
Opis izdelka	Dostopna naprava CMC III CAN Bus omogoča priklop elektromagnetnih ročajev in čitalnikov na sistem CMC III ali IoT vmesnik. Na vsako dostopno napravo CMC III CAN Bus je mogoče priključiti en ročaj in po izbiri en čitalnik CMC III. Dostopna naprava CMC III CAN Bus ima vgrajen infrardeči senzor za spremljanje stanja vrat. Elektromagnetni ročaj spremlja in upravlja CMC III. S priključenim čitalnikom je mogoče ročaje odkleniti s pomočjo numeričnih kod ali transponderskih kartic. Z enim čitalnikom je mogoče hkrati upravljati do 16 ročajev vrat.
Prednosti	Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije	Nadzor in krmiljenje elektromagnetnih ročajev na ohišjih na področju IT, industrije in stavbne tehnologije.
Način delovanja	Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika Prikaz stanja z vgrajeno LED diodo Trenutne meritve je mogoče priklicati prek vmesnika CMC III ali IoT vmesnika z uporabo brskalnika, SNMP ali OPC-UA in jih prilagoditi Samodejna alarmna sporočila po elektronski pošti, SMS sporočilih ali SNMP sistemu, ko je presežena mejna vrednost
Material	Plastika Spređaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Ohišje: RAL 7035 Spređaj: RAL 9005

Features

Obseg dobave	Dostop do CAN vodil CMC III Namestitev in kratka navodila za uporabo Montažni deli za namestitev v ohišje Pritrdilne sponke za nosilne letve Montažni deli za površine Montažni deli Sestavni deli za montažo na ohišje
Sistem vmesniškega vodila	2 x RJ45 CAN bus
Vmesniki	RJ12 Flat-pin connector for CMC III reader units
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)	16
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	2
Št. sodelujočih PU (maks.)	16
Mere	Širina: 110 mm Višina: 30 mm Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje	0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,2 kg
Bruto teža	0,212 kg
Carinska tarifna številka	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III CAN-Bus access, WHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Manufacturer's declaration

Declaration of conformity