

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 Senzorji CMC III

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - Senzorji CMC III

CMC III senzor za dim

Features

| | |
|---|--|
| Št. Modela | DK 7030.400 |
| Zasnova | Detektor dima |
| Opis izdelka | Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila. |
| Prednosti | Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS. |
| Aplikacije | Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov Nadzor ohišij, prostorov in zabožnikov v IT okolju |
| Način delovanja | Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika Detektor dima CMC III je nameščen na vrhu ohišja. Senzor nadzira zrak v ohišju za delce dima. |
| Material | Plastika |
| Barva | Ohišje: belo Montažni nosilec: RAL 9005 |
| Obseg dobave | Senzor Montažna plošča Sestavni deli Montažni nosilec Sestavni deli |
| Povezava s CAN vodilom | Direct |
| Vmesniki | 2 x RJ45 CAN bus |
| Število udeležencev na IoT vmesnik (največ) | 32 |
| Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.) | 4 |

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Št. sodelujočih PU (maks.) | 32 |
| Število PDU naprav (maks.) | 16 |
| Merilna tehnika | Silicon PIN photodiode/GaAs infrared LED |
| Mere | Višina: 60 mm |
| Delovno temperaturno območje | 5 °C...45 °C |
| Vlažnost okolice (brez kondenzacije) | 5...95 % |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,4 kg |
| Bruto teža | 0,58 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 2,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Opis izdelka | DK CMC III Smoke alarm, H: 50 mm, Ø 100 mm, IP 30 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity |
|--------------|---|