

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 Senzorji CMC III

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - Senzorji CMC III

CMC III senzor za puščanje, 15 m

Features

Št. Modela	DK 7030.440
Zasnova	Senzor puščanja, 15 m
Prednosti	Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije	Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja	Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika 15-metrski kabel senzorja je pritrjen na podnožje. Če kabel senzorja pride v stik s prevodno tekočino, bo senzor sporočil alarm za puščanje
Material	Plastika Spređaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Spređaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Senzor Montažna plošča Sestavni deli Senzor puščanja Detektorski kabel, 15 m
Povezava s CAN vodilom	Direct
Vmesniki	2 x RJ45 CAN bus Terminal
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)	32
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	4

Features

Št. sodelujočih PU (maks.)	32
Število PDU naprav (maks.)	16
Merilna tehnika	Conductivity measurement
Mere	Širina: 110 mm Višina: 30 mm Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,802 kg
Bruto teža	1,106 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III Leakage sensor, 15 m, WHD: 110x30x40 mm

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---