

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 Modul za upravljanje vrat

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Modul za upravljanje vrat

Nadzorna enota za avtomatsko odpiranje steklenih vrat VX IT za ADO z integriranimi prezračevalnimi loputami.

Features

Št. Modela	DK 7030.501
Opis izdelka	Nadzorna enota za samodejno odpiranje steklenih vrat VX IT za ADO z integriranimi prezračevalnimi pokrovi. Zasnovano za omaro s sprednjimi in zadnjimi vrati. Združljivo s sistemom CMC III s CAN vodilom.
Tehnični podatki	Največje število PU: 16 Največje število PU Compact: 4 1. nazivna napetost: 24 V (DC) 7030.060 za krmilni modul vrat in steklena vrata VX IT za ADO, pomožno na 2. nazivno napetost 2. nazivna napetost: 24 V (DC) 7030.060 za krmilni modul vrat in steklena vrata VX IT za ADO 1 x vhod za temperaturni senzor 3 digitalni vhodi: alarm/pokrovi sprednjih vrat/pokrovi zadnjih vrat 1 x vhod za čitalnike: kombinacijska ključavnica/čitalnik transponderjev za lokalno testiranje delovanja prezračevalnih pokrovov 2 x izhod za steklena vrata VX IT za ADO z integriranimi prezračevalnimi pokrovi, magnetni sistem s pokrovom, integrirano v vrata 2 x CAN vodilo CMC III: RJ45 za kabel CAN vodila
Material	Plastika
Barva	Spredaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Osnovni sistem Temperaturni senzor, vključno s priključnim kablom (priloženo) Montažni deli za namestitev na površine
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,66 kg

Features

Carinska tarifna številka	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Opis izdelka	DK CMC III door control module DCM, control unit for the automatic door opening system, activation of up to 2 door kits and 2 door extension kits for LCP, WHD: 138x40x132 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity