


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.120 OCP ORV3 stojalo

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.120 - OCP ORV3 stojalo

OCP je ambiciozna mednarodna skupnost, ki si prizadeva za poenostavitev in optimizacijo IT infrastrukture. Ohišje Rittal OCP ORV3 je odobreno s strani OCP in pripravljeno za takojšnjo uporabo. Zaradi široke ponudbe dodatne opreme lahko enostavno opravite preproste modifikacije in izboljšave. Ohišje OCP ORV3 lahko sprejme tudi rešitev neposrednega tekočinskega hlajenja (DLC). S tem ohišjem dvignete svojo učinkovitost in gostoto delovanja na povsem novo raven.



## Features

Št. Modela	IT 7100.120
Zasnova	Odprt okvir with busbar Pripravljeno za vhod kablov v strehi in podnožju Napeljava kablov spredaj, po celotni višini
Prednosti	Pripravljeno za namestitev 21" OCP komponent in za neposreden stik na vodilu Hitra montaža in servis zaradi vgradnje sistema napajalnih tirnic IT in IT OCP s klik sistemom Celovito upravljanje kablov v sprednjem delu ohišja po celotni višini Idealno za visokozmogljivo računalništvo in tehnologijo umetne inteligence, saj je pripravljeno za rešitve neposrednega tekočega hlajenja, ki so zasnovane za razpršitev toplotne obremenitve, ki nastane v ohišju Vgrajena vzdržljiva kolesa olajšajo transport in zagotavljajo enostavno rokovanje v podatkovnem centru
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Temeljni premaz, prašno barvana zunanost
Barva	RAL 9005

# Features

Obseg dobave	OCP ORV3 stojalo OCP zbiralna sponka za maks. 48 DC/18 kW 2 podporna droga, predsestavljena Nivelirne noge, predsestavljene 4 kolesa (vrtljiva) Povezovalno tesnilo Zračna pregradna plošča
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.286 mm Globina: 1.068 mm
Enote	44 OU
Nosilnost	14.000 N
Osnovni material	Sheet steel
Poraba energije	18 kW
Nazivna delovna napetost	48 V DC
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	172 kg
Bruto teža	200 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	OCP ORV3 rack, with busbar, 44 OU, WxHxD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

# Approvals

Approvals	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity