

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.616 PDU local metered

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.616 - PDU local metered

Vrhunska distribucija električne energije z lokalnim merjenjem podatkov o porabi. Odlična za uporabo v sodobnih strežniških ohišjih in kolokacijskih podatkovnih centrih.

## Features

Št. Modela	DK 7979.616
Zasnova	Rdeča
Prednosti	Integralna meritev toka (A); aktivne moči (kW); napetosti (V); frekvence (Hz); moči (kWh) in faznega kota (°) Natančnost merjenja ± 2 %
Tehnični podatki	PDU napajalniki, odporni na napake, s pomožno enoto v vseh fazah Priključni kabel, s konektorjem, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup> Napetost V, tok A, frekvenca Hz LCD zaslon
Način delovanja	Merjenje moči na fazo ali dovod
Material	Aluminij, lakirano, rdeča, podobno RAL 3020 Pokrov: plastika PA 6 GF30, črna, podobno RAL 9005
Obseg dobave	PDU z lokalnim merjenjem, 32 A, 1-fazni, rdeč 2 kotna nosilca
Measurement functions, description	Meritev na fazo ali dovod
Mere	Širina: 44 mm Globina: 47 mm Dolžina: 1.308 mm
Število vtičnic in tip	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Vtičnice	24 x C 13 6 x C 19 2-pole with protective contact, black
Nazivna delovna napetost	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nazivni tok (maks.)	32 A

# Features

Poraba energije	7,4 kW
Dovodni vodi	Količina: 1 Faze na dovod: 1~
Dolžina priključnega kabla	3 m
Vrsta električne povezave	CEE
Direktive	Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Temperaturno območje shranjevanja	-5 °C...60 °C
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,3 kg
Bruto teža	3,5 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Opis izdelka	PDU with local power measurement, red version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm

# Approvals

Approvals

Cyber Security Certificate