

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7184.035

**Polica za komponente za
namestitev na okvir**

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7184.035 - Polica za komponente za namestitev na okvir for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Za pritrditev na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") montažnega nosilca, širina ohišja: 600 in 800 mm, nosilnost: 50 kg / 100 kg.

Features

Št. Modela	DK 7184.035
Zasnova	z utorom
Opis izdelka	Za montažo na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") nivoja.
Prednosti	Montažni vijaki ali montažne tirnice se lahko namestijo v razmaku 25 mm v globino ohišja. Na voljo je luknja za pritrditev ročajev
Aplikacije	Za vgradnjo v ohišja brez 482,6 mm (19") prostora
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Polica za komponente, z režami 4 pritrdilni vijaki
Možnosti namestitve	Statična namestitev: polica za komponente, 50 kg s pritrdilnimi vijaki na luknjanem profilu brez montažne prirobnice Statična namestitev: polica za komponente, 100 kg z montažnimi tirnicami na luknjanem profilu brez montažne prirobnice Spremenljiva globina: Polica za komponente, 50 kg s teleskopskimi vodili na perforiranih profilih brez montažne prirobnice
Nosilnost	50 kg površinske obremenitve
Navodila za sestavljanje	Poleg tega sta za notranjo montažo raven potrebna dva luknjana profila z montažnimi prirobnicami
Opomba	Največja globina polic komponent = globina ohišja - 100 mm.

Features

Mere	Širina: 671 mm Višina: 29 mm Globina: 400 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT TS IT Širina: 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,264 kg
Bruto teža	3,36 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, WHD: 671x29x400 mm, 50 kg, Slotted, For W: 800 mm, RAL 7035