

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7200.210**

**Priključni kabel za napajalnike**

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7200.210 - Priključni kabel za napajalnike

Priključni in podaljševalni kabli za napajalne sklope v različnih izvedbah za posamezne države.

## Features

Št. Modela	DK 7200.210
Zasnova	Priključni kabel
Opis izdelka	Priključni in podaljševalni kabli z različnimi tipi vtikačev/vtičnic (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3-polni PVC kabel.
Aplikacije	CMC III napajalni paket Pogonska enota CMC III
Prečni prerez	1 mm <sup>2</sup>
Dolžina priključnega kabla	1,8 m
Priključek (tip)	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4) F/B (type E, CEE 7/5)
Nazivna napetost	230 V
Vtičnice	IEC 320 socket C13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,21 kg
Bruto teža	0,213 kg
Carinska tarifna številka	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Opis izdelka	DK Connection cable, L: 1,8 m, 230 V, Connector: CEE 7/4 (type F), CEE 7/5 (type F), Jack: IEC 320 socket C13, For CMC

## Approvals

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity