

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Komplet za razširitev ventilatorja

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Komplet za razširitev ventilatorja

Za naknadno vgradnjo različnih ventilatorskih enot ali za dopolnitev montažne plošče ventilatorja.

Features

| | |
|---|---|
| Št. Modela | SK 7980.000 |
| Opis izdelka | Za uporabo kot posamezen ventilator in za naknadno vgradnjo različnih ventilatorskih enot ali za dopolnitev ventilatorske plošče. |
| Obseg dobave | Ventilator Priključni kabel (0,61 m) Sestavni deli |
| Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken) | Pri 50 Hz: 160 m ³ /h Pri 60 Hz: 180 m ³ /h |
| Nazivna delovna napetost | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Poraba energije Pel | Pri 50 Hz: 15 W Pri 60 Hz: 14 W |
| Mere | Širina: 119 mm Višina: 119 mm Globina: 38 mm |
| Delovno temperaturno območje | -10 °C...55 °C |
| Stopnja hrupa | Pri 50 Hz: 37 dB(A) Pri 60 Hz: 37 dB(A) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,6 kg |
| Bruto teža | 0,671 kg |
| Carinska tarifna številka | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Features

Opis izdelka

DK Fan expansion kit, for use as a stand-alone fan, and for upgrading various fan units or to supplement the fan mounting plate, WxHxD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz