

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.260

Vtičnica

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.260 - Vtičnica v aluminijastem kanalu

Razdelilniki v aluminijastem kanalu, na voljo v različnih dolžinah z različnimi funkcionalnimi elementi in spremenljivimi možnostmi pritrditve.



Features

Št. Modela	DK 7240.260
Zasnova	Brez stikala
Opis izdelka	<p>Razdelilne vtičnice so na voljo v različnih različicah, specifičnih za posamezne države, z različnimi funkcionalnimi elementi. Posebna pozornost je bila namenjena praktični in univerzalni montaži: štiristopenjski nastavljiv nosilec omogoča različne možnosti montaže. Podaljške dolžine 482 mm je na primer mogoče namestiti na profilne tirnice širine 482,6 mm (19"), na montažni okvir širine 19", na okvir ohišja ali na zadnji strani stenskih razdelilnih omaric. Podaljške, daljše od 482 mm, je mogoče namestiti samo na okvir ohišja. Brez dodatnega montažnega materiala je mogoče podaljšek uporabljati na vseh profilih z mrežo 25 mm. To močno poenostavi izbiro, ponuja dodatno prilagodljivost in prihranek pri zalogah. Upoštevana je bila tudi napeljava napajalnega voda; pri montaži v profil širine 482,6 mm (19") je dovolj prostora za vodenje napajalnega voda brez pregibov med podaljškom in montažno tirnico. Kotna razporeditev Schuko vtičnic pod kotom 45° omogoča neomejeno uporabo kotnih vtikačev.</p>
Material	Aluminijast profil, naravno eloksirano Vložki za vtičnice: polikarbonat

Features

Obseg dobave	Vtičnica 2 montažna nosilca Sestavni deli Priključni kabel, s konektorjem, 2 m, H05VV-F3G1,5
Zasnova	UPS strip, connection cable with 10 A IEC 320 connector, type E, with G fuse, 10 A
Vtičnice	7 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Mere	Višina: 44 mm Globina: 44 mm Dolžina: 482,6 mm
Dolžina priključnega kabla	2 m
Priključni kabel (tip)	H05VV-F3G1.5
Montažne mere	452,5 mm
Toleranca montažnih mer	25 mm
Nazivna delovna napetost	250 V AC, 50 Hz
Nazivna napetost	250 V AC, 50 Hz
Nazivni tok (maks.)	10 A
Vrsta električne povezave	IEC 60320: C14
Možnosti namestitve	Components with a 25 mm pitch pattern IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) Enclosure frame 482.6 mm (19") level
Opomba	Glede na uporabo je priporočljiva rezervna vrednost toka obremenitve za preprečevanje napak pri vklopu zaradi konic zagonskega toka Spremenljiva razdalja pritrditve v 25 mm območju, navedena razdalja je od središča luknje do središča luknje montažnega nosilca
Standardi	DIN 49 440-1
Barva vtičnice	Rdeča
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	0,74 kg
Bruto teža	0,868 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis izdelka	DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 250 V, 10 A, LHD: 482,6x44x44 mm, UPS strip, connection cable: 10 A, IEC 320 connector type E, with 10 A G-fuse

Approvals

Explanations

Declaration of conformity