


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7986.035

Montažna plošča ventilatorja

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7986.035 - Montažna plošča ventilatorja

Možna naknadna vgradnja od zgoraj v vsa omrežna ohišja TS 8. Prosta zadnja stran za lažji vhod kablov. Standardno sta priložena dva ventilatorja. Možna je razširitev na največ 4/6 ventilatorjev.

Features

Št. Modela	DK 7986.035
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo obstoječih aplikacij DK-TS. Kovinska plošča je nameščena na sprednji strani ohišja, tako da je zadnji prostor prost za vhod kablov. Za dodatno tesnjenje zadnje strani je priložen gumen vpenjalni profil.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Montažna plošča za ventilatorje, vključno z dvema ventilatorjema in dodatnimi izrezi za več ventilatorjev 1 termostat Trak za kabelsko objemko iz penaste gume Termostat in ventilator sta popolnoma ožičena s priključnim kablom (3,5 m).
Pretok zraka na ventilator (neoviran pretok zraka)	160/180
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pretok zraka ventilatorjev (neoviran pretok zraka)	1514
Možnosti namestitve	V zaprti strešni plošči, dvignjeni z 20 ali 50 mm strešnimi distančniki V strešni plošči za vhod kablov, dvignjeni z 20 ali 50 mm strešnimi distančniki V prezračevani strešni plošči za vhod kablov
Navodila za sestavljanje	Za tesnjenje stranic in ciljno napeljavo zraka pri povezovanju je potrebna samolepilni penasti kabelski profil 2573.000

Features

Opomba	<p>Ni primerno za prenašanje z žerjavom</p> <p>V kombinaciji z nihajnim okvirjem, velikim okvirjem ali strešno ploščo za vhod kablov na zadnji strani je treba montažno ploščo ventilatorja izbrati na naslednji način: montažna plošča ventilatorja = globina ohišja – 200 mm</p> <p>Ni primerno v kombinaciji s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem</p> <p>Pretok zraka je mogoče povečati z razširitvenim kompletom ventilatorja 7980.000.</p> <p>Navedena stopnja hrupa se nanaša na prvi ventilator</p>
Stopnja hrupa na ventilator	37 dB(A)
Primerno za	Širina: 800 mm Globina: 600 mm
Delovno temperaturno območje	5 °C...55 °C
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,791 kg
Bruto teža	5,043 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	DK Fan mounting plate, WxD: 800x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, For TS