

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

Mikro podatkovni center

State: 1.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Mikro podatkovni center Stopnja E

Z IT Safe MDC Level E dobite majhen podatkovni center, ki je popolnoma prilagojen vašim potrebam, z optimiziranim odtisom, ki ne raste samo z razvojem vaše IT, temveč ga je mogoče po potrebi preseliti tudi na druge lokacije.



Features

Št. Modela	DK 7999.009
Opis izdelka	Mikro podatkovni center Level E (MDC Level E) je modularen varnostni sef s sprednjimi vrati za upravljanje in s servisnimi vrati zadaj. MDC Level E je standardno opremljen s kabelskim vhodom na vsaki stranski plošči in je na voljo v različnih velikostih.
Prednosti	Primerno za namestitev na težko dostopnih mestih Možnost razširitve za postopno vlaganje v skladu z rastjo IT. Pripravljeni za namestitev različnih IT rešitev za nadzor klimatizacije Sisteme je mogoče razstaviti in ponovno sestaviti za maksimalno varnost naložbe
Aplikacije	Visoka stopnja zaščite pred morebitnimi fizičnimi grožnjami za IT Ciljno usmerjene konfiguracijske komponente spremenijo sef v popoln, kompakten podatkovni center.
Material	Jeklena pločevina, barvana
Barva	Ohišje: RAL 7035 Servisna vrata: RAL 7035 Vrata: RAL 7035
Obseg dobave	Varnostni sef z vrati za upravljalca in servisnimi vrati Kabelski vhod v obeh stranskih elementih Obe vrati s ključavnico na ključ

Features

Možnosti	Različne različice ključavnic Različni sistemi za uvod kablov Kabelski vhod v zgornji in spodnji enoti Dvostenska vrata Izbira tečajev vrat Nosilna konstrukcija Nosilna konstrukcija s protipožarno zaščito
Opomba	Preizkusi so bili izvedeni kot sistemski preizkusi in potrjeni s poročili o preizkusih. Načrtovanje projekta na zahtevo
Standardi zaščite	Sef je bil sistemsko preizkušen. Enojni sef je bil preizkušen kot sistem z enimi enokrilnimi vrati in enimi dvokrilnimi vrati ter mehansko ključavnico. Razred požarne odpornosti F 90 po DIN 4102 2. del, skladnost z omejitvami $\Delta T < 50$ K, relativna vlažnost < 85 % v 30 minutah Zaščita pred dimom v skladu z DIN 18095-2: 1991-03 Odpornost proti vlomu RC 2, napad z orodjem analogno DIN EN 1630:2011-09 Odpornost proti vlomu z orodjem RC 3, analogno DIN EN 1630: 2011-09 (omejene možnosti konfiguracije)
Odmiki	Višina vgradnje komponent: 47 U
Standardna zaščita pred	Fire Extinguishing water Corrosive gases Vandalism Unauthorised access Dust Theft/burglary
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Razred zaščite	IP 54 to IP 56 (depending on configuration)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	700 kg
Bruto teža	750 kg
Carinska tarifna številka	83030040
ETIM 9	EC002499

Features

ECLASS 8.0

27180207

Opis izdelka

Micro Data Center Level E. The Micro Data Center Level E (MDC Level E) is a modular security safe with an operator door at the front and service door at the rear. The MDC Level E comes with one cable entry in each side element as standard.