

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 mm (19")

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Globinsko nastavljiva DIN letev za nameščeno opremo po DIN 43 880, velikosti 1–3, največja namestitvev 22 kosov opreme.

Features

Št. Modela	DK 7480.035
Opis izdelka	DIN letev z nastavljivo globino za montažne naprave po DIN 43 880 v velikostih 1–3, npr. za montažo vtičnic, odklopnikov itd., z nosilcem kablov na zadnji strani in po eno N in eno PE letev na izoliranem podstavku.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Energetska omarica z nastavljivo globino namestitvene tirnice za vgrajeno opremo po DIN 43880, velikosti 1–3, s krtačnim trakom za vhod kablov na zadnji strani Plastični pokrov, vključno s podaljškom (UL94-V0) 44 priključnih sponk, 4 mm ² 2 priključni sponki, 16 mm ² 2 polnilna pokrova 12 sponk za razbremenitev priključnih kablov Identifikacijski trakovi, samolepilni
Največji razmik enot pri 18 mm	22
Opomba	Individualna tovarniška namestitvev odklopnikov je na voljo na zahtevo.
Mere	Širina: 482,6 mm Višina: 132,5 mm Globina: 155 mm
Enote	3 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,354 kg
Bruto teža	2,54 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261

Opis izdelka

DK Energy-Box, WHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 pitch units