

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8457.000

# Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8457.000 - Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo Osnovno ohišje

Standard v proizvodnji stikalnih ohišij z uporabo visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): ogrodje ohišja z enojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.



## Features

Št. Modela	VX 8457.000
Material	Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanost, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana

# Features

Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Strešna plošča Kabelske uvodnice Zadnja plošča Montažna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Opomba	Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	89,2 kg
Bruto teža	91,75 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	279,02
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Baying enclosure system, WHD: 600x1800x500 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
UL + C-UL (listed)

---

Certificates

Surface finish

---

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK  
PCF-declaration