

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.860

Potresno podnožje/podstavek

State: 4.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.860 - Potresno podnožje/podstavek za VX, TS

Za stabilno pritrditev potresno odpornega ohišja na podlago. Zunanji metrični navoj M6 za stabilno povezavo s podlago od zunaj.



Features

Št. Modela	TS 8601.860
Opis izdelka	Za stabilno pritrditev potresno odpornega ohišja na podlago. Zunanji metrični navoj M6 za varno povezavo s podlago od zunaj.
Material	Vogalni elementi: jeklena pločevina 5 mm Obrobe: jeklena pločevina 2 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7022
Obseg dobave	Podnožje/podstavek, popolnoma sestavljeno 4 vogalni elementi 2 globinska opornika 2 okrasni obrobi spredaj/zadaj Sestavni deli
Opomba	Ustreza potresni coni 4 po standardu Telcordia GR-63-Core v kombinaciji z udobnim ročajem in kompletom za zaščito pred potresom.
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS Širina: = 800 mm Globina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	15,06 kg
Bruto teža	15,87 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	TS Earthquake base/plinth for TS, H: 100 mm, for WD: 800x600 mm