

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350

Stenska ohišja AX IT

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7643.350 - Stenska ohišja AX IT z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), spremenljiva globina

IT stensko ohišje z visoko stopnjo zaščite za uporabo v industrijskih okoljih. S 482,6 mm (19") montažnim nosilcem z nastavljivo globino in ploščo z uvodnicami s krtačnim trakom za kabelski vhod v dno ohišja. Razred zaščite do IP 66 (odvisno od izbrane vrste uvodnic).



Features

| | |
|--------------|---|
| Št. Modela | AX 7643.350 |
| Zasnova | IT stenska ohišja z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), spremenljiva globina |
| Opis izdelka | Stensko IT ohišje na osnovi AX z visoko stopnjo zaščite za uporabo v industrijskih okoljih. Varna in zaščitena integracija IT neposredno v vašem proizvodnem obratu. |
| Prednosti | Popolnoma predsestavljeno IT ohišje za takojšnjo namestitvev 482,6 mm (19") IT komponent z nastavljivimi montažnimi kotniki Varjena konstrukcija ohišja s popolnoma zaprtim ohišjem zagotavlja maksimalno zaščito vgrajenih komponent, do IP 66 Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Največja uporabna notranja prostornina z izjemno kompaktno zasnovo Individualna notranja konfiguracija Maksimalen izrez v dnu ohišja z optimiziranimi uvodnicami poveča prostor za napeljavo kablov za do 33 % Priročen vhod kablov od spodaj skozi ploščo z uvodnicami z integriranim krtačnim trakom |
| Material | Jeklena pločevina |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Notranja namestitvev: pocinkano |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Predhodno sestavljeno IT ohišje z vrati na tečajih, robustna konstrukcija po celotnem obodu Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom Priključna plošča s krtačnim trakom 482,6 mm (19") montažni kotnik , spredaj, nameščen na štiri notranje montažne tirnice z nastavitvijo globine v razmaku 25 mm Montažni nosilec C tirnica, pritrjena na zadnjo ploščo |
| Enote | 12 U |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 350 mm |
| Globina namestitve | 278 mm |
| Višina vgradnje komponent | 12 U |
| Položaj tečajev vrat | right, may be swapped to the left |
| Število ključavnic | 2 |
| Možnosti namestitve | Predhodno konfiguriran montažni nosilec, vključno s C tirnico za vpenjanje kabla Montažni nosilec za namestitev osrednje ozemljitvene tirnice Montažni nosilec za montažo 482,6 mm (19") napajalnega razdelilnika |
| Opomba | Različica z UL odobritvijo na voljo na zahtevo |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: Ključavnica z dvojnimi vložki 3 mm Število ključavnic: 2 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 10 (up to IP 66 on request) Up to IP 66 (depending on the selected gland pate) |
| Plošča za kableske uvodnice | Velikost: 7 Količina: 1 |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Število ključavnic | 2 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 23,3 kg |
| Bruto teža | 23,42 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 89,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Opis izdelka | AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
| | Declaration of conformity UK |