

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.090

PSM priključni modul

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.090 - PSM priključni modul

Različne module je mogoče v nosilno tirnico vstaviti v poljubni kombinaciji.

Features

| | |
|--|--|
| Št. Modela | DK 7856.090 |
| Zasnova | ni preklopljivo |
| Opis izdelka | Modularni sistem omogoča osnovno konfiguracijo ohišja z navpično montažno tirnico z 1- ali 3-faznim napajanjem. Na to montažno tirnico je mogoče namestiti različne vtičnice za napajanje aktivnih komponent. Različne module, kot so Schuko, IEC320 itd., je mogoče kombinirati na montažni tirnici. Zahvaljujoč sistemu za hiter priklop, odpornemu na dotik, jih lahko enostavno namestijo tudi osebe, ki niso usposobljeni električarji. |
| Material | Profil: aluminij, eloksirano Doze za vtičnice: plastika (PA6 GF 30 V1) |
| Dolžina | 250 mm |
| Vrsta električne povezave | WAGO WINSTA MIDI |
| Faze na dovod | 1~ |
| Toplotna zaščita pred preobremenitvijo | per socket module |
| Nazivna delovna napetost | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Nazivni tok (maks.) | 16 A |
| Zahtevano število rež za module | 1 |
| Mere | Dolžina: 250 mm |
| Delovno temperaturno območje | 5 °C...45 °C |
| Vlažnost okolice (brez kondenzacije) | 5...95 % |
| Vtičnice | 4 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/4) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,339 kg |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Bruto teža | 0,36 kg |
| Carinska tarifna številka | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Opis izdelka | DK PSM Plus socket module, CEE 7/3 (type F), 4-way, black, non-switchable, with thermal overcurrent protection |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | IEC CB VDE |
| Explanations | Declaration of conformity |