


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000 IT LED systemska luč

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT LED systemska luč za IT sisteme ohišij in IT ohišja

Za optimalno osvetlitev IT sistemov in IT ohišij.



Features

Št. Modela	DK 7859.000
Zasnova	Popolnoma izolirano, z notranjo varovalko (T2A)
Opis izdelka	Za popolno osvetlitev omrežnega ohišja.
Prednosti	Podprto je ročno ali samodejno preklapljanje prek kontaktnega stikala na vratih Optimalna osvetlitev celotnega prostora Hitra montaža "plug & play" Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo Pripravljeno za uporabo, zahvaljujoč priključnemu kablu Pritrditev brez izgube višinske enote v ohišju.
Material	Ohišje luči: ekstrudiran aluminij Pokrov luči: polikarbonat Stranski del luči: PC-ABS
Barva	Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave	IT LED systemska luč Komplet za montažo magneta Montažni vijaki

Features

Možnosti priklopa	Power supply via connectors Door-operated switch
Razred zaščite	II (all-insulated)
Stikalo (tip)	Integral on/off/door-operated switch
Luči – vrsta namestitve	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment
Možnosti namestitve	Privijte ali neposredno pritrdite na VX IT/VX SE profil TE 8000, IT ohišje: z magnetnim montažnim kompletom AX, TP: z magnetnim montažnim kompletom AX: s tirnico za notranjo montažo Za uporabo z vtičnico Europlug po standardu CEE 7/16 in vtičnico IEC 320
Svetlobni tok	600 lm
Svetla barva	4000 K (nevtralnno bela)
Opomba	Priključne kable za vtičnice uporabljajte samo z IT LED sistemsko lučjo Kaskadno povezovanje več IT LED sistemskih luči ni mogoče
Mere	Širina: 337 mm Višina: 55 mm Globina: 23 mm
Delovno temperaturno območje	-20 °C...55 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,38 kg
Bruto teža	0,401 kg
Carinska tarifna številka	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis izdelka	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

Approvals

Approvals

UL

Explanations

Declaration of conformity