

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.200

Omrežni nosilec TX CableNet

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.200 - Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

TX CableNet – izboljššan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.



Features

Št. Modela	TX 7888.200
Zasnova	1. generacija s steklenimi vrati s stranskimi ploščami
Opis izdelka	TX CableNet - nova raven upravljanja kablov. Ohišje za IT omrežja z nadzornimi vrati, pripravljena za individualno notranjo opremo.
Prednosti	Napeljava kablov glede na lokacijo Varen vhod kablov z ohranjanjem kritičnega polmera upogibanja kabla Koncept napeljave kablov "slap": Enostavna in varna napeljava kablov skozi streho Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja Pribor, združljiv s TS in VX Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri

Features

Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm 482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj IPPC paleta 482,6 mm (19") montažni kotniki
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 1.000 mm
Enote	42 U
Enote	42 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	645 mm
Zasnova	with side panels
Zasnova zadnjih vrat	Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Zasnova sprednjih vrat	Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji
Nosilnost	5000 N
Nosilnost	5.000 N

Features

Opomba	<p>Za opremljanje odprtih za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	139,175 kg
Bruto teža	146,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TX CableNet network rack with sheet steel glazed door at the front, one-piece solid sheet steel door at the back, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK