

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.616

Omrežni nosilec TX CableNet

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.616 - Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

TX CableNet – izboljššan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.



Features

Št. Modela	TX 7888.616
Zasnova	2. generacija s steklenimi vrati s stranskimi ploščami S strešno ploščo
Opis izdelka	Optimalna rešitev za IT ohišja za uporabo v omejenih prostorih, prostorih z nizkim stropom ali na težko dostopnih mestih. Brez izgube moči zaradi neuporabljenih višinskih enot v konfiguracijah z izključno majhnimi električnimi komponentami.
Prednosti	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Učinkovit koncept okvirja za individualno konfiguracijo Stranske plošče, pritrjene z vijaki za hiter dostop 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
Material	Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm

Features

Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Stranske plošče Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.200 mm Globina: 600 mm
Enote	24 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	345 mm
Zasnova	with side panels
Zasnova zadnjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, enodelna
Zasnova sprednjih vrat	Steklena vrata, enodelna
Nosilnost	5000 N
Nosilnost (statična)	500 kg
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Opomba	Za opremljanje odprtih za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	60 kg
Bruto teža	60,5 kg

Features

Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, WxHxD: 600x1200x600 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK