

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.080

**Obrobe podnožja/podstavka,
stranske, 200 mm, nerjavno jeklo**

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.080 - Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm, nerjavno jeklo za VX sistem podnožja/podstavka

Za zaključek stranic podnožja/podstavka se uporabljajo obrobe iz nerjavnega jekla.

Features

Št. Modela	VX 8620.080
Opis izdelka	Za stransko zaključno obdelavo podnožja in za dodatno stabilizacijo ali notranjo zaključno obdelavo sosednjih podnožij. Na podnožja z višino 200 mm je mogoče namestiti eno ploščo z višino 200 mm ali dve plošči z višino 100 mm.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli
Opomba	Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere	Višina: 200 mm
Primerno za	Globina: = 400 mm
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Teža/pakiranje	2,69 kg
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,7 kg
Bruto teža	1,8 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721

Features

ECLASS 8.0

27182003

Opis izdelka

VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 400 mm, stainless steel, 1.4301

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA