


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.053**

**Vogalni elementi podnožja/  
podstavka z obrobami podnožja/  
podstavka, spredaj in zadaj za VX  
sistem podnožja/podstavka,**



State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.053 - Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Kotni elementi podnožja/podstavka s sprednjo in zadnjo okrasno ploščo. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do vijlačnih povezav. Brezhibno povezovanje.



## Features

Št. Modela	VX 8660.053
Material	Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrovčki: ABS
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli 4 vogalni kosi podnožja/podstavka 4 pokrovčki 2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Opomba	Stranske obrobe podnožja/podnožja so potrebne za zaključek podnožja/podnožja in tudi za dodatno stabilnost med podnožjem/podnožji. Po potrebi je mogoče priložene pokrovčke zamenjati s pokrovčki iz nerjavnega jekla za VX sistem podnožja/podstavka iz nerjavnega jekla. Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije

# Features

Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE TS PC Širina: = 1.200 mm
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	6,4 kg
Bruto teža	6,5 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm, stainless steel, 1.4301

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------