

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875

Omrežni nosilec TE 8000

State: 29.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.875 - Omrežni nosilec TE 8000 Prezračevano

IT enclosure system, suitable for dismantling, with depth-variable 482.6 mm (19") mounting frame.

Features

Št. Modela	TE 7888.875
Prednosti	Brez okvirja Optimalna dostopnost Enostavno razstavljanje in tudi enostavna namestitvev Zamenljiv tečaj vrat
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Montažni okvir: Temeljni premaz Plošče ohišja: prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Samostoječi 482,6 mm (19") montažni okvirji, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino Prezračevana vrata iz jeklene pločevine (površina prezračevanja > 67 %), sprednja, z okrasnim ročajem, 130° tečaj, varnostna ključavnica 3524 E Prezračevana vrata iz jeklene pločevine (prezračevana površina > 67 %), zadnja s 130° tečajem, varnostna ključavnica 3524 E Osnovni okvir z največjim izrezom (za opsijsko postavitev z modularnimi ploščami) Strešna plošča s skritim izrezom za vhod kablov in opsijskim ventilatorjem 4 nivelirne noge, M10 (priložene) 4 distančniki, 20 mm (priloženi) za dvig strešne plošče Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.200 mm Globina: 1.000 mm
Enote	24 U

Features

Enote	24 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	80 mm / 130 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	745 mm
Nosilnost	7.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	69 kg
Bruto teža	70 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, vented

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------