

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 EMC

Velika ohišja serije VX25 ponujajo visoko stopnjo zaščite v širokem frekvenčnem območju, tudi v standardni izvedbi. Za višje zahteve glede elektromagnetne združljivosti je ohišje Rittal VX25 na voljo tudi v različici z visoko stopnjo dušenja RF sevanja.

Features

Št. Modela	VX 8807.020
Zasnova	EMC različica
Opis izdelka	Velika ohišja serije VX25 že v standardni izvedbi ponujajo dobro zaščito v širokem frekvenčnem območju. Za strožje EMC zahteve je na voljo ohišje Rittal VX25 v različici z visokim slabljenjem RF.
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: brez premaza Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanost, notranost brez barve Plošče z uvodnicami: pocinkano Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Zadnja plošča Strešna plošča Kabelske uvodnice Montažna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm

Features

Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm
Število vrat	1
Opomba	Za povezana ohišja je potrebno EMC zaščitno tesnilo
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	121 kg
Bruto teža	135 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK