

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.210 Priključni adapter

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.210 - Priključni adapter

Za sisteme z odmikom 60 mm med središči.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Št. Modela   | SV 9342.210   |
| Material   | Pokrov: ABS<br>Luknjan profil: poliamid<br>Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0   |
| Barva  | RAL 7035  |
| Maks. nazivni tok  | 63 A  |
| Nazivna delovna napetost                                 | 690 V, 3~   |
| Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)                   | 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7   |
| Kabelska vtičnica  | Bottom  |
| Za sisteme palic z razmakom med središči                 | 60 mm   |
| Opomba   | Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.<br>UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami<br>Nazivna delovna napetost za enosmerne aplikacije je odvisna od razporeditve zbiralnih sponk v nosilcih zbiralnih sponk 9340.050/9341.050/9342.050. |
| Število polov  | 3-pole  |
| Mere   | Širina: 20 mm<br>Višina: 215 mm   |
| Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Priklop okroglih vodnikov, enožilni                      | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Priklop okroglih vodnikov, večžični                      | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Za namestitev zbiralnih sponk                            | Višina: 5, 10 mm  |

# Features

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nazivna delovna napetost (L1 + L2) | 1000 V (DC)  |
| Nazivna delovna napetost (L1 + L3) | 1500 V (DC)  |
| Odobritve                          | UL   |
| Za debelino palice                 | 10 mm  |
| Paketi                             | 1 pc(s).   |
| Neto teža                          | 0,205 kg   |
| Bruto teža                         | 0,206 kg   |
| Teža bakra (kg na kos)             | 0,019  |
| Carinska tarifna številka          | 85369010   |
| ETIM 9                             | EC001531   |
| ECLASS 8.0                         | 27370304   |
| Opis izdelka                       | SV Connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 2,5-10 mm <sup>2</sup> |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |