

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.210 Priključni adapter

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.210 - Priključni adapter

Za sisteme z odmikom 60 mm med središči.

## Features

Št. Modela	SV 9342.210
Material	Pokrov: ABS Luknjan profil: poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Maks. nazivni tok	63 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami Nazivna delovna napetost za enosmerne aplikacije je odvisna od razporeditve zbiralnih sponk v nosilcih zbiralnih sponk 9340.050/9341.050/9342.050.
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Kabelska vtičnica	Bottom
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 20 mm Višina: 215 mm
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Priklop okroglih vodnikov, enožilni	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Priklop okroglih vodnikov, večžični	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm

# Features

---

Nazivna delovna napetost (L1 + L2)	1000 V (DC)
Nazivna delovna napetost (L1 + L3)	1500 V (DC)
Odobritve	UL
Za debelino palice	10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,205 kg
Bruto teža	0,206 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,019
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 2,5-10 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK