


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615 PDU local metered

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

Vrhunska distribucija električne energije z lokalnim merjenjem podatkov o porabi. Odlična za uporabo v sodobnih strežniških ohišjih in kolokacijskih podatkovnih centrih.

Features

Št. Modela	DK 7979.615
Zasnova	Modra
Opis izdelka	PDU z lokalnim merjenjem energije je opremljen z enim zaslonom na fazo – torej s skupno dvema zaslonoma – in omogoča boljšo izrabo faz v kolokacijskem podatkovnem centru.
Prednosti	Integralna meritev toka (A); aktivne moči (kW); napetosti (V); frekvence (Hz); moči (kWh) in faznega kota (°) Natančnost merjenja $\pm 2\%$
Tehnični podatki	PDU napajalniki, odporni na napake, s pomožno enoto v vseh fazah Priključni kabel, s konektorjem, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Napetost V, tok A, frekvenca Hz LCD zaslon
Način delovanja	Meritev na fazo ali dovod
Material	Aluminij, lakirano, modra, podobno RAL 5010 Pokrov: plastika PA 6 GF30, črna, podobno RAL 9005
Obseg dobave	PDU z lokalnim merjenjem, 32 A, 1-fazni, moder 2 kotna nosilca
Measurement functions, description	Meritev na fazo ali dovod
Mere	Širina: 44 mm Globina: 47 mm Dolžina: 1.308 mm
Število vtičnic in tip	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

Features

Vtičnice	24 x C 13 6 x C 19 2-pole with protective contact, black
Nazivna delovna napetost	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nazivni tok (maks.)	32 A
Poraba energije	7,4 kW
Dovodni vodi	Količina: 1 Faze na dovod: 1~
Dolžina priključnega kabla	3 m
Vrsta električne povezave	CEE
Direktive	Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Temperaturno območje shranjevanja	-5 °C...60 °C
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,5 kg
Bruto teža	3,5 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Opis izdelka	PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm

Approvals

Approvals

Cyber Security Certificate