


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.814 PDU UK basic

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.814 - PDU UK basic

Razdelilnik napajanja je posebej zasnovan za podatkovne centre in prostostoječe omare z UK (BS 1363) priključki.



Features

Št. Modela	DK 7979.814
Zasnova	Basic UK
Opis izdelka	Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. Odvisno od modela, z obsežnimi funkcijami upravljanja za merjenje in nadzor energije.
Prednosti	Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
Tehnični podatki	Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
Material	Aluminijast profil, črno eloksirano Priključki: plastika
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti	Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Mere	Širina: 44 mm Globina: 70 mm Dolžina: 1.295 mm

Features

Število vtičnic in tip	16 x BS 1363 / 4 x C19
Vtičnice	16 x BS 1363 4 x C 19
Nazivni tok (maks.)	16 A
Poraba energije	3,7 kW
Dovodni vodi	Količina: 1 Faze na dovod: 1~
Dolžina priključnega kabla	3 m
Vrsta električne povezave	CEE
Direktive	Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Delovno temperaturno območje	5 °C...50 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja	-25 °C...70 °C
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,1 kg
Bruto teža	4,42 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Features

Opis izdelka

DK PDU UK basic, compact basic power distribution, WLD:
44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A

Approvals

Explanations

Declaration of conformity