


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.822

PDU UK, merilna različica

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.822 - PDU UK, merilna različica

Razdelilnik napajanja je posebej zasnovan za podatkovne centre in prostostoječe omare z UK (BS 1363) priključki.



Features

Št. Modela	DK 7979.822
Zasnova	482,6 mm (19") različica Merjeno UK
Opis izdelka	Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. Odvisno od modela, z obsežnimi funkcijami upravljanja za merjenje in spremljanje energije.
Prednosti	Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
Tehnični podatki	Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela) Kompaktni odklopnik (16 A - tip Carling)
Product modification	Minimalna količina naročila 5 enot
Material	Aluminijast profil, črno eloksirano Priključki: plastika
Obseg dobave	Sestavni deli

Features

Možnosti	Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
Mere	Širina: 44 mm Globina: 70 mm Dolžina: 1.495 mm
Število vtičnic in tip	16 x BS 1363 / 4 x C19
Vtičnice	16 x BS 1363 4 x C 19
Nazivni tok (maks.)	16 A
Poraba energije	3,7 kW
Dovodni vodi	Količina: 1 Faze na dovod: 1~
Dolžina priključnega kabla	3 m
Vrsta električne povezave	CEE
Direktive	Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Delovno temperaturno območje	5 °C...50 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja	-25 °C...70 °C
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).

Features

Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Opis izdelka	DK PDU UK, metered, compact basic power distribution incl. energy measurement per phase, with network interface and display, WLD: 44 x1495 x70 mm, 16xBS 1363, IEC 60 320: 4x C19

Approvals

Approvals	Cyber Security Certificate TÜV-tested safety
Explanations	Declaration of conformity