

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000

Komplet za razširitev ventilatorja

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Komplet za razširitev ventilatorja

Za naknadno vgradnjo različnih ventilatorskih enot ali za dopolnitev montažne plošče ventilatorja.

Features

Št. Modela	SK 7980.000
Opis izdelka	Za uporabo kot posamezen ventilator in za naknadno vgradnjo različnih ventilatorskih enot ali za dopolnitev ventilatorske plošče.
Obseg dobave	Ventilator Priključni kabel (0,61 m) Sestavni deli
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)	Pri 50 Hz: 160 m ³ /h Pri 60 Hz: 180 m ³ /h
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 15 W Pri 60 Hz: 14 W
Mere	Širina: 119 mm Višina: 119 mm Globina: 38 mm
Delovno temperaturno območje	-10 °C...55 °C
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 37 dB(A) Pri 60 Hz: 37 dB(A)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,6 kg
Bruto teža	0,671 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Opis izdelka

DK Fan expansion kit, for use as a stand-alone fan, and for upgrading various fan units or to supplement the fan mounting plate, WxHxD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz