

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.500

Adapter za odklopnik

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.500 - Adapter za odklopnik 3-polni

Adapter odklopnika za univerzalno, poenostavljeno montažo odklopnikov.

Features

Št. Modela	SV 9342.500
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Pokrov priključka Drсни bloki
Vrsta električne povezave	Box terminal
Maks. nazivni tok	160 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Kabelska vtičnica	Top
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 90 mm Višina: 215 mm
Priklop okroglih vodnikov	35 - 120 mm ²
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	18,5 x 15,5 mm

Features

Primerno za proizvajalca (tip)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,799 kg
Bruto teža	0,804 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,202
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm ² , clamping area WH: 18,5x15,5 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK