

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7990.000**

**Komplet za razširitev ventilatorja**

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - Komplet za razširitev ventilatorja za VX IT, TS IT

Komplet za razširitev ventilatorja z vgrajenim regulatorjem hitrosti za naknadno vgradnjo v module ventilatorjev 5503.010, 5503.020 in 5503.025.

## Features

Št. Modela	SK 7990.000
Zasnova	Brez strešne plošče
Opis izdelka	Komplet za razširitev ventilatorja z integriranim regulatorjem hitrosti za vgradnjo v module ventilatorjev 5503.xxx.
Prednosti	Popolna rešitev, pripravljena za priklop Energetsko učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu
Material	Plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Ventilator Zaščitna rešetka Sestavni deli Namestitev in kratka navodila za uporabo
Pretok zraka (na delovni točki)	150 m <sup>3</sup> /h
Nazivna delovna napetost	24 V (DC)
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,32 A Pri 60 Hz: 0,32 A
Mere	Širina: 119 mm Višina: 25 mm Globina: 119 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Hitrost	100 %

## Features

---

Opomba	Zmanjšanje navedenega pretoka zraka na 150 m <sup>3</sup> /h pri protitlaku 25 Pa
Stopnja hrupa (na delovni točki)	44 dB(A)
Delovno temperaturno območje	5 °C...55 °C
Poraba energije	7,7 W
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,3 kg
Bruto teža	0,308 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK Fan expansion kit, speed-controlled, 192 m <sup>3</sup> /h unimpeded airflow, for fan modules, WHD:119x25x119 mm, RAL 9005

## Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------