

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.916

# Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 Standard Daimler Integra

Ohišje Daimler Integra z zadnjimi vrati ali s priključno zadnjo ploščo, brez montažne plošče, za namestitvev ožičenja.

## Features

Št. Modela	VX 7993.916
Zasnova	Z zadnjimi vrati
Opis izdelka	<p>Stabilna in simetrična konstrukcija profilnega okvirja iz valjanih votlih profilov s perforacijami v 25 mm DIN mreži, ki potekajo neprekinjeno okoli vseh profilnih nivojev, tako vodoravno kot navpično. Profili z dvema montažnima nivojema za prostorsko varčno namestitev notranje opreme; enak profil za montažo na navpične in vodoravne profile ohišij; montažni nivoji dostopni od zunaj. Stabilna talna montaža z integrirano ojačitvijo dna. Enostavno in stabilno povezovanje v vseh smereh s samo nekaj deli. Plošča z uvodnicami je razdeljena na tri dele, odstranljiva in zamenljiva, predsestavljena. Plošče z uvodnicami so zavarovane s samodejnim izenačevanjem potencialov. Vrata s penastimi tesnili in zaklepnimi mehanizmi, z razdaljo do tal 25 mm.</p>
Material	<p>Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm</p>
Površinska obdelava	<p>Okvir ohišja: temeljni premaz Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano Plošče z uvodnicami: pocinkano Cevni okvir vrat, pocinkano</p>
Barva	RAL 7035

# Features

---

Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Strešna plošča, pritrjena z vijaki in štirimi očesnimi vijaki 2568.000 Kabelske uvodnice brez montažne plošče Vhodna vrata s kvadratnim cevnim okvirjem, z vgrajenimi 180° tečaji 8618.330 in vgrajenim dvojnimi ključavničnim vložkom 8618.306. Zadnja vrata s kvadratnim cevnim okvirjem, z vgrajenimi 130° tečaji in vgrajenim dvojnimi ključavničnim vložkom 8618.306. Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 500 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Število vrat	1
Paketi	1 pc(s).
Carinska tarifna številka	94032080