

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

Mikro podatkovni center

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Mikro podatkovni center Stopnja E

Z IT Safe MDC Level E dobite majhen podatkovni center, ki je popolnoma prilagojen vašim potrebam, z optimiziranim odtisom, ki ne raste samo z razvojem vaše IT, temveč ga je mogoče po potrebi preseliti tudi na druge lokacije.



Features

| | |
|--------------|---|
| Št. Modela | DK 7999.009 |
| Opis izdelka | Mikro podatkovni center Level E (MDC Level E) je modularen varnostni sef s sprednjimi vrati za upravljanje in s servisnimi vrati zadaj. MDC Level E je standardno opremljen s kabelskim vhodom na vsaki stranski plošči in je na voljo v različnih velikostih. |
| Prednosti | Primerno za namestitev na težko dostopnih mestih Možnost razširitve za postopno vlaganje v skladu z rastjo IT. Pripravljeni za namestitev različnih IT rešitev za nadzor klimatizacije Sisteme je mogoče razstaviti in ponovno sestaviti za maksimalno varnost naložbe |
| Aplikacije | Visoka stopnja zaščite pred morebitnimi fizičnimi grožnjami za IT Ciljno usmerjene konfiguracijske komponente spremenijo sef v popoln, kompakten podatkovni center. |
| Material | Jeklena pločevina, barvana |
| Barva | Ohišje: RAL 7035 Servisna vrata: RAL 7035 Vrata: RAL 7035 |
| Obseg dobave | Varnostni sef z vrati za upravljalca in servisnimi vrati Kabelski vhod v obeh stranskih elementih Obe vrati s ključavnico na ključ |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Možnosti | Različne različice ključavnic Različni sistemi za uvod kablov Kabelski vhod v zgornji in spodnji enoti Dvostenska vrata Izbira tečajev vrat Nosilna konstrukcija Nosilna konstrukcija s protipožarno zaščito |
| Opomba | Preizkusi so bili izvedeni kot sistemski preizkusi in potrjeni s poročili o preizkusih. Načrtovanje projekta na zahtevo |
| Standardi zaščite | Sef je bil sistemsko preizkušen. Enojni sef je bil preizkušen kot sistem z enimi enokrilnimi vrati in enimi dvokrilnimi vrati ter mehansko ključavnico. Razred požarne odpornosti F 90 po DIN 4102 2. del, skladnost z omejitvami $\Delta T < 50$ K, relativna vlažnost < 85 % v 30 minutah Zaščita pred dimom v skladu z DIN 18095-2: 1991-03 Odpornost proti vlomu RC 2, napad z orodjem analogno DIN EN 1630:2011-09 Odpornost proti vlomu z orodjem RC 3, analogno DIN EN 1630: 2011-09 (omejene možnosti konfiguracije) |
| Odmiki | Višina vgradnje komponent: 47 U |
| Standardna zaščita pred | Fire Extinguishing water Corrosive gases Vandalism Unauthorised access Dust Theft/burglary |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 54 |
| Razred zaščite | IP 54 to IP 56 (depending on configuration) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 700 kg |
| Bruto teža | 750 kg |
| Carinska tarifna številka | 83030040 |
| ETIM 9 | EC002499 |

Features

ECLASS 8.0

27180207

Opis izdelka

Micro Data Center Level E. The Micro Data Center Level E (MDC Level E) is a modular security safe with an operator door at the front and service door at the rear. The MDC Level E comes with one cable entry in each side element as standard.