



SV 9343.200

NH ločilnik

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.200 - NH ločilnik

Features

Št. Modela	SV 9343.200
Zasnova	For 60 mm busbar systems
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva	Ogrodje: RAL 7035 Pokrov: RAL 7035/7001
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice	Širina vpenjalnega območja: 32 mm Višina vpenjalnega območja: 10 mm
Opomba	Priklop sektorskih vodnikov 120 – 300 mm ² .
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Box terminal
Nazivni obratovalni tok maks.	400 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Za velikost NH	2
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na uporabo UR. Uporaba po UR je mogoča samo skupaj z "varovalkami za posebne namene".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere	Širina: 210 mm Višina: 298 mm
Priklop okroglih vodnikov	95 - 300 mm ²
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm

Features

Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice	20 mm
Število polov	3-pole
Round conductor cross-section	95 - 300 mm ²
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,42 kg
Bruto teža	3,62 kg
Teža bakra (kg na kos)	1
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Opis izdelka	SV NH fuse-switch disconnecter, size 2, 400 A, 690 V, 3-pole, box terminal

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK