

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8418.000

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8418.000 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 Ohišje za elektroniko

Idealno za 482,6 mm (19") sestave in 482,6 mm (19") drsno opremo: s 482,6 mm (19") adapterji spredaj, sprednjim okvirjem, zadnjimi vrati, strešno ploščo in deljenimi osnovnimi ploščami.



Features

Št. Modela	VX 8418.000
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Sprednji okvir: ekstrudiran aluminijast profil s tlačno litimi vogalnimi elementi Zadnja vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Adapterski profili, 482,6 mm (19"): jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Streha in zadnja vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Sprednji okvir: prašno barvano Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	Okvir ohišja Sprednji okvir (desni tečaj, pritrjen na levi strani z magnetnimi zapirali) Zadnja vrata (desni tečaj, možnost zamenjave na nasprotno stran) Strešna plošča Kabelske uvodnice Adapterski deli, 482,6 mm (19"), spredaj
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.600 mm Globina: 800 mm
Višina vgradnje komponent	33 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	59,6 kg
Bruto teža	63,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Electronic enclosure, WHD: 600x1600x800 mm, sheet steel, with hinged front frame, with adaptor sections 19", single door at the rear

Approvals

Certificates	Surface finish
--------------	----------------