

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.040 Držala varovalek

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.040 - Držala varovalk 30 A

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 60 mm.

## Features

Št. Modela	SV 9345.040
Zasnova	Za varovalke kategorije CC
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Priključek za okrogli vodnik	AWG 10 - 16
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Vrsta električne povezave	Box terminal
Za vrsto (razred) varovalke	CC
Nazivni obratovalni tok maks.	30 A
Nazivna delovna napetost	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Opomba	Ni primerno za namestitev varovalk 10 x 38 mm v skladu z IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Mere	Širina: 27 mm Višina: 200 mm
Priklop okroglih vodnikov	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Za namestitev varovalk	Premer: 10 mm Dolžina: 38 mm
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Območje napetosti za prikazovalne lučke	110 - 600 V

# Features

Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Število polov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,84 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,032
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Fuse holder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity UK