

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8451.600

## Povezovalni sistemi TS 8

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8451.600 - Povezovalni sistemi TS 8 Nerjavno jeklo

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP 55.



## Features

Št. Modela	TS 8451.600
Material	Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanost, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Strešna plošča Kabelske uvodnice Zadnja plošča Montažna plošča 4 očesni vijaki Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm 2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja

# Features

2 supportstrips in depth	Yes
Število vrat	2
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK koda	IK09
Opomba	Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitvev.
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	1.099 mm x 1.896 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	183 kg
Bruto teža	194,7 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two doors at the front

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK