

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730

## Adapter za odklopnik

State: 5.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - Adapter za odklopnik 3-polni

Adapter odklopnika za univerzalno, poenostavljeno montažo odklopnikov.



## Features

Št. Modela	SV 9345.730
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Priključni trakovi Drsni bloki
Maks. nazivni tok	400 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 400 A, DIVQ/7
Kabelska vtičnica	Bottom
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 140 mm Višina: 345 mm
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm

# Features

---

Primerno za proizvajalca (tip)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Odobritve	UL
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,831 kg
Bruto teža	2,963 kg
Teža bakra (kg na kos)	1,533
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Circuit-breaker component adaptor, 400 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK