

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8456.000

Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8456.000 - Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo Osnovno ohišje

Standard v proizvodnji stikalnih ohišij z uporabo visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): ogrodje ohišja z dvojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 8456.000 |
| Material | Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanost, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave | Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Strešna plošča Kabelske uvodnice Zadnja plošča Montažna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm |
| Mere | Širina: 1.200 mm Višina: 1.800 mm Globina: 400 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Tipska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 2 |
| Opomba | Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 157,1 kg |
| Bruto teža | 167,2 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 486,6 |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | VX Baying enclosure system, WHD: 1200x1800x400 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, two doors at the front |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration