

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

State: 9.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo IP 66/NEMA 4X

Najvišja stopnja zaščite in globalna uporaba – preizkušeno po evropskih in ameriških standardih iz visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): Okvir ohišja s sprednjimi vrati, zadnja plošča, montažna plošča, strešna plošča, podstavek.



Features

Št. Modela	VX 8458.000
Material	Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošča z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanost, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana

Features

Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Streha Plošča z uvodnicami Zadnja plošča Montažna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm Povezovalno tesnilo
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Razred zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Opomba	Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev Standardni povezovalni priključki VX za povezovalne komplete se lahko uporabljajo ob ohranjanju razreda zaščite IP66/NEMA 4X.
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	129,6 kg
Bruto teža	143,6 kg

Features

Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration