

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8486.000

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 20.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8486.000 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 Osnovno ohišje

Standard v proizvodnji stikalnih ohišij: ogrodje ohišja z enojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 8486.000 |
| Material | Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano |
| Barva | RAL 7035 |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave | Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Strešna plošča Zadnja plošča Kabelske uvodnice Montažna plošča 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |
| Mere | Širina: 400 mm Višina: 1.800 mm Globina: 600 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 299 mm x 1.696 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Tipska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 1 |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 67,57 kg |
| Bruto teža | 69,6 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 205,38 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

Opis izdelka

VX Baying enclosure system, WHD: 400x1800x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish

Explanations

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
PCF-declaration