

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9506.000

## Polikarbonatna ohišja PK

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9506.000 - Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.



## Features

Št. Modela	PK 9506.000
Zasnova	PK ohišje z zaprtim pokrovom
Opis izdelka	Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
Material	Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni Siv pokrov: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Vijaki pokrova: poliamid Izolacijski čepi: polietilen
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom Vijaki pokrova Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo
Protection category NEMA	NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
IK koda	IK08

# Features

---

Mere	Širina: 110 mm Višina: 110 mm Globina: 66 mm
Delovno temperaturno območje	-35 °C...80 °C
Osnovni material	Polycarbonate
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	1,242 kg
Bruto teža	1,458 kg
Carinska tarifna številka	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 110x110x66 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover

---

# Approvals

---

Approvals	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity

---