

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8605.450

Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8605.450 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 C4-H

Standard v proizvodnji ohišij: Okvir ohišja z enimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljenimi osnovnimi ploščami. Popolnoma primerno za učinkovito opremljanje notranjosti ohišja. Površinski premaz v skladu z DIN EN ISO 12944, razred zaščite pred korozijo C4-H. Pomembno: Upoštevajte lastnosti izdelka in navodila za namestitev in vzdrževanje v opisu izdelka.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 8605.450 |
| Zasnova | Površinski premaz po DIN EN ISO 12944, razred protikorozijske zaščite C4-H |
| Material | Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: cinkovo magnezijeva prevleka in prašno barvano Vrata, streha in zadnja plošča: prašno barvano, teksturirana barva Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano |
| Barva | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obseg dobave | Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Strešna plošča Zadnja plošča Kabelske uvodnice Montažna plošča 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 500 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 499 mm x 1.896 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Tipska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 1 |
| Opomba | Vgradnja in vzdrževanje: DIN EN ISO 12944 se nanaša na zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo (npr. zabojnikov in mostov) in se zato le posredno uporablja za ohišja. Preizkusna merila, opredeljena v tem standardu, so bila kljub temu uporabljena za barvne premaze ohišij C4-H. Naš "barvni premaz, enakovreden C4-H", tako izpolnjuje vse zahteve standarda glede 720-urnega preizkusa s solno meglico. Kljub temu lahko na takšnih ohišjih iz jeklene pločevine še vedno pride do korozije. Če je ohišje nameščeno v okolju, kjer obstaja nevarnost korozije, mora uporabnik poskrbeti za redno vzdrževanje in hitro popravilo morebitnih poškodb barve. Glede na uporabo, bo morda moral uporabnik sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe za zaščito pred pogoji okolice na mestu namestitve, npr. UV sevanjem. |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 95,4 kg |
| Bruto teža | 97,4 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |

Features

| | |
|--------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | VX baying enclosure system C4-H, WxHxD: 600x2000x500 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity |