

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.100

TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.100 - TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.



Features

| | |
|--------------------------|--|
| Št. Modela | TS 8612.100 |
| Zasnova | Za zunanjo montažno raven |
| Opis izdelka | Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknete v luknje in pritrdite. |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | Montažni vijaki |
| Dolžina | 940 mm |
| Možnosti namestitve | Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitvev in pritrditev |
| Navodila za sestavljanje | Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitvev |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX SE TP PC IW TX CableNet Širina/globina: 1.000 mm |
| Paketi | 4 pc(s). |
| Neto teža | 3,956 kg |
| Bruto teža | 4,26 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis izdelka | TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for outer mounting level: W/D: 1000 mm, L: 940 mm |